



FL165A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 600x400x250mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Abmessungen

Einbautiefe	250 mm
Tiefe installiertes Produkt	250 mm
Innentiefe	250 mm
Höhe installiertes Produkt	600 mm
Breite installiertes Produkt	400 mm
Materialdicke Gehäuse	2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1.5 mm
Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Verriegelbar	Ja
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Ja

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Schlüssel	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Nein

Normen	
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
Sicherheit	
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse I
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-