



FL167A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 650X400X200

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 64

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 630 A

Abmessungen

Einbautiefe 200 mm

Tiefe installiertes Produkt 200 mm

Innentiefe 200 mm

Höhe installiertes Produkt 650 mm

Breite installiertes Produkt 400 mm

Breite in Teilungseinheiten 16

Materialdicke Gehäuse 1.2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 21.5 mm

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Montage

Geeignet für Außengebrauch Ja

Einstellungen

Schranktyp Wandschrank

Ausstattung

Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	0
Anzahl Schlüssel	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-