



FL168A

**Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 650X400X250**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 72

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 630 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 250 mm

Tiefe installiertes Produkt 250 mm

Innentiefe 245 mm

Höhe installiertes Produkt 650 mm

Breite installiertes Produkt 400 mm

Breite in Teilungseinheiten 16

Materialdicke Gehäuse 1.2 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 21.5 mm

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Ja

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Ja

**Einstellungen**

Schranktyp Wandschrank

**Ausstattung**

---

Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	0
Anzahl Schlüssel	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

**Normen**

---

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

---

Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-