



FL170A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 650x500x250mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

Ausführung

Anzahl Module	88
---------------	----

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Abmessungen

Einbautiefe	250 mm
Tiefe installiertes Produkt	250 mm
Innentiefe	200 mm
Höhe installiertes Produkt	650 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
Breite in Teilungseinheiten	22
Materialdicke Gehäuse	1.2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	21.5 mm
Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Verriegelbar	Ja
Anzahl der Schlösser	2
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Ja

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

Ausstattung	
Anzahl Reihen	4
Anzahl Schlüssel	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

Normen	
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit	
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse I
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-