



FL204B

**Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Standardtür 350x300x160mm**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 24

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 630 A

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 160 mm

Innentiefe 160 mm

Höhe installiertes Produkt 350 mm

Breite installiertes Produkt 300 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Gehäuse 2 mm

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Anzahl der Schlösser 2

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Ja

**Ausstattung**

Anzahl Reihen 2

Anzahl Schlüssel	2
Anzahl Hutschienen	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0

#### **Normen**

Zulassungen	BS EN 62208
Europäische Direktive WEEE	betroffen

#### **Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja