



FL209B

**Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Standardtür 500x300x200mm**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 36

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 630 A

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 200 mm

Innentiefe 200 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 300 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Gehäuse 2 mm

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Anzahl der Schlösser 2

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Ja

**Einstellungen**

Schranktyp Wandschrank

**Ausstattung**

---

Anzahl Reihen	3
Anzahl Schlüssel	2
Anzahl Hutschienen	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0

---

**Normen**

---

Europäische Richtive WEEE	betroffen
---------------------------	-----------

---

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse II

---