



FL213B

Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Standardtür 500x400x200mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 54

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 630 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 200 mm

Innentiefe 200 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 400 mm

Breite in Teilungseinheiten 18

Materialdicke Gehäuse 2 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Anzahl der Schlösser 2

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Geeignet für Außengebrauch Ja

Einstellungen

Schranktyp Wandschrank

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
Anzahl Schlüssel	2
Anzahl Hutschienen	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse II
