



FL229B

**Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Standardtür 800x600x300mm**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 140

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 630 A

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 300 mm

Innentiefe 300 mm

Höhe installiertes Produkt 800 mm

Breite installiertes Produkt 600 mm

Breite in Teilungseinheiten 28

Materialdicke Gehäuse 2 mm

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Anzahl der Schlösser 2

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Ja

**Einstellungen**

Schranktyp Wandschrank

**Ausstattung**

---

Anzahl Reihen	4
Anzahl Schlüssel	2
Anzahl Hutschienen	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0

---

**Normen**

---

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

---

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse II

---