



FL271B

Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Klarsichttür 650x500x250mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 96

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 630 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 250 mm

Innentiefe 250 mm

Höhe installiertes Produkt 650 mm

Breite installiertes Produkt 500 mm

Breite in Teilungseinheiten 24

Materialdicke Gehäuse 3 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Anzahl der Schlösser 2

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Geeignet für Außengebrauch Ja

Ausstattung

Anzahl Reihen 4

Anzahl Schlüssel	2
Anzahl Hutschienen	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0

Normen

Zulassungen	BS EN 62208
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja