



FL279B

Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Klarsichttür 800x600x300mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

Ausführung

Anzahl Module	140
---------------	-----

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	300 mm
Innentiefe	300 mm
Höhe installiertes Produkt	800 mm
Breite installiertes Produkt	600 mm
Breite in Teilungseinheiten	28
Materialdicke Gehäuse	3 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Verriegelbar	Ja
Anzahl der Schlösser	2
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Ja

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
---------------	---

Anzahl Schlüssel	2
Anzahl Hutschienen	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0

Normen

Zulassungen	BS EN 62208
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja