



FL301B

**Orion Plus Polyester Standardtür 850x600x300mm**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 23

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 630 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 300 mm

Tiefe installiertes Produkt 300 mm

Innentiefe 300 mm

Höhe installiertes Produkt 850 mm

Breite installiertes Produkt 600 mm

Breite in Teilungseinheiten 23

Materialdicke Gehäuse 1.5 mm

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Deckel Art mit Ausschnitt

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Ja

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Ja

**Einstellungen**

Schranktyp Wandschrank

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	1
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Erweiterung möglich	Ja

#### **Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### **Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-