



FL302B

Orion Plus Polyester Standardtür 1150x600x300mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 161

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 630 A

Abmessungen

Einbautiefe 300 mm

Tiefe installiertes Produkt 300 mm

Innentiefe 300 mm

Höhe installiertes Produkt 1150 mm

Breite installiertes Produkt 600 mm

Materialdicke Gehäuse 2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 2 mm

Türschliessungstyp Zylinderschloss

Verriegelbar Ja

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Ja

Ausstattung

Anzahl Reihen 7

Anzahl Felder 1

Anzahl Schlüssel	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Erweiterung möglich	Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-