



FL302B

## Orion Plus Polyester Standardtür 1150x600x300mm

### Technische Merkmale

#### Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

#### Ausführung

Anzahl Module	161
---------------	-----

#### Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

#### Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

#### Abmessungen

Einbautiefe	300 mm
-------------	--------

Tiefe installiertes Produkt	300 mm
-----------------------------	--------

Innentiefe	300 mm
------------	--------

Höhe installiertes Produkt	1150 mm
----------------------------	---------

Breite installiertes Produkt	600 mm
------------------------------	--------

Materialdicke Gehäuse	2 mm
-----------------------	------

#### Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	2 mm
-----------------------	------

Türschliessungstyp	Zylinderschloss
--------------------	-----------------

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Deckel Art	geschlossen
------------	-------------

Türflügel	Einzeltür
-----------	-----------

Art der Abdeckung	Deckel
-------------------	--------

Transparenter Deckel/Tür	Nein
--------------------------	------

#### Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
-------	--------------------

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
-----------	----------------------

Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
-----------	---------------------------------

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

#### Einstellungen

Schranktyp	Wandschrank
------------	-------------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	7
Anzahl Felder	1
Anzahl Schlüssel	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Erweiterung möglich	Nein

**Normen**

Europäische Richtive WEEE	betroffen
---------------------------	-----------

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-