



FL306B

Orion Plus Polyester Standardtür 850x850x300mm

Technische Merkmale

Funktion

| | |
|--------------------------------|------|
| Deckel mit Überdruckentlastung | Nein |
|--------------------------------|------|

Ausführung

| | |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 185 |
|---------------|-----|

Kompatibilität

| | |
|--------------------------|------|
| Geeignet für Blitzschutz | Nein |
|--------------------------|------|

Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 630 A |
|-----------|-------|

Abmessungen

| | |
|-------------|--------|
| Einbautiefe | 300 mm |
|-------------|--------|

| | |
|-----------------------------|--------|
| Tiefe installiertes Produkt | 300 mm |
|-----------------------------|--------|

| | |
|------------|--------|
| Innentiefe | 300 mm |
|------------|--------|

| | |
|----------------------------|--------|
| Höhe installiertes Produkt | 850 mm |
|----------------------------|--------|

| | |
|------------------------------|--------|
| Breite installiertes Produkt | 850 mm |
|------------------------------|--------|

| | |
|-----------------------|--------|
| Materialdicke Gehäuse | 1.5 mm |
|-----------------------|--------|

Deckel, Tür

| | |
|--------------------|---------------|
| Türschliessungstyp | 7 mm Dreikant |
|--------------------|---------------|

| | |
|------------|----------------|
| Deckel Art | mit Ausschnitt |
|------------|----------------|

| | |
|-----------|------------|
| Türflügel | Einzel Tür |
|-----------|------------|

| | |
|-------------------|-----|
| Art der Abdeckung | Tür |
|-------------------|-----|

| | |
|--------------------------|----|
| Transparenter Deckel/Tür | Ja |
|--------------------------|----|

Werkstoff

| | |
|-------|--------------------|
| Farbe | lichtgrau RAL 7035 |
|-------|--------------------|

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | lichtgrau |
|-------|-----------|

| | |
|-----------|----------------------|
| RAL Farbe | RAL 7035 - Lichtgrau |
|-----------|----------------------|

| | |
|-----------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
|-----------|------------|

Montage

| | |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
|----------------------------|----|

Einstellungen

| | |
|------------|-------------|
| Schranktyp | Wandschrank |
|------------|-------------|

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 5 |
|---------------|---|

| | |
|---|----|
| Anzahl Felder | 1 |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 0 |
| Erweiterung möglich | Ja |

Normen

| | |
|---------------------------|-----------|
| Europäische Richtive WEEE | betroffen |
|---------------------------|-----------|

Sicherheit

| | |
|-----------------|-----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Funktionserhalt | - |