



FL307B

Orion Plus Polyester Standardtür 1150x850x300mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

Ausführung

Anzahl Module	259
---------------	-----

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Abmessungen

Einbautiefe	300 mm
-------------	--------

Tiefe installiertes Produkt	300 mm
-----------------------------	--------

Innentiefe	300 mm
------------	--------

Höhe installiertes Produkt	1150 mm
----------------------------	---------

Breite installiertes Produkt	850 mm
------------------------------	--------

Materialdicke Gehäuse	1.5 mm
-----------------------	--------

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
--------------------	---------------

Deckel Art	mit Ausschnitt
------------	----------------

Türflügel	Einzeltür
-----------	-----------

Art der Abdeckung	Tür
-------------------	-----

Transparenter Deckel/Tür	Ja
--------------------------	----

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
-------	--------------------

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
-----------	----------------------

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

Einstellungen

Schranktyp	Wandschrank
------------	-------------

Ausstattung

Anzahl Reihen	7
---------------	---

Anzahl Felder	1
Anzahl Schlüssel	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Richtlinie WEEE	betroffen
-----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-