



FL312B

Orion Plus Polyester Standardtür 1150x1100x300mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 46

Kompatibilität

Geeignet für Blitschutz Nein

Strom

Nennstrom 630 A

Abmessungen

Einbautiefe 300 mm

Tiefe installiertes Produkt 300 mm

Innentiefe 300 mm

Höhe installiertes Produkt 1150 mm

Breite installiertes Produkt 1100 mm

Materialdicke Gehäuse 1.5 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Deckel Art mit Ausschnitt

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Kunststoff

Montage

Geeignet für Außengebrauch Ja

Einstellungen

Schranktyp Wandschrank

Ausstattung

Anzahl Reihen 7

Anzahl Felder	2
Anzahl Schlüssel	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Richtlinie WEEE	betroffen
-----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-