

FL321B

Orion Plus Polyester Standardtür 900x600x300mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	900 mm
Breite	600 mm
Tiefe	300 mm
Materialdicke Seitenwand	1,50 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schliessungstyp	3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
Stossfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Anzahl Reihen	5

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Ja

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Kunststoff

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------