

FL326B

**Orion Plus Polyester Standardtür 900x850x300mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Höhe	900 mm
Breite	850 mm
Tiefe	300 mm
Materialdicke Seitenwand	1,50 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schliessungstyp	3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
Stossfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl Felder	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Anzahl Reihen	5

**Installation, Montage**

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Ja

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Kunststoff

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	630 A
-----------	-------