



FL327B

## Orion Plus Polyester Standardtür 1200x850x300mm

### Technische Merkmale

#### Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

#### Ausführung

Anzahl Module	259
---------------	-----

#### Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

#### Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

#### Abmessungen

Einbautiefe	300 mm
-------------	--------

Tiefe installiertes Produkt	300 mm
-----------------------------	--------

Innentiefe	300 mm
------------	--------

Höhe installiertes Produkt	1200 mm
----------------------------	---------

Breite installiertes Produkt	850 mm
------------------------------	--------

Materialdicke Gehäuse	2 mm
-----------------------	------

#### Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Zylinderschloss
--------------------	-----------------

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Deckel Art	geschlossen
------------	-------------

Türflügel	Einzel Tür
-----------	------------

Transparenter Deckel/Tür	Nein
--------------------------	------

#### Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
-------	--------------------

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
-----------	----------------------

Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
-----------	---------------------------------

Oberfläche	pulverbeschichtet
------------	-------------------

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

#### Ausstattung

Anzahl Reihen	7
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Anzahl Schlüssel	2
------------------	---

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Erweiterung möglich	Nein
<b>Normen</b>	
Europäische Direktive WEEE	betroffen
<b>Sicherheit</b>	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Glühdraht Test	nach EN 60695-2-11: 750°C
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-