



FL32S

**Wandschrank, univers, IP65, SK II, 550 x 600 x 300mm, Polyester**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 72

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Ja

**Strom**

Nennstrom 400 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 300 mm

Tiefe installiertes Produkt 300 mm

Innentiefe 150 mm

Höhe installiertes Produkt 550 mm

Breite installiertes Produkt 600 mm

Breite in Teilungseinheiten 24

Materialdicke Gehäuse 2 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 2 mm

Verriegelbar Ja

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff

Oberfläche sonstige

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Ja

**Ausstattung**

Anzahl Reihen 3

Anzahl Felder	2
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Erweiterung möglich	Nein

#### **Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

#### **Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-