



FL348B

Orion Plus pol. 2050x600x300mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

Ausführung

Anzahl Module	115
---------------	-----

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Abmessungen

Einbautiefe	300 mm
Tiefe installiertes Produkt	300 mm
Innentiefe	300 mm
Höhe installiertes Produkt	2050 mm
Breite installiertes Produkt	600 mm
Materialdicke Gehäuse	1.5 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Ja

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	1
Anzahl Schlüssel	2

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Erweiterung möglich	Ja
Normen	
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
Sicherheit	
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
Funktionserhalt	-