



FL352B

**Schrank, orion.plus,,1450x850x300mm, poly.**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 111

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 630 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 300 mm

Tiefe installiertes Produkt 300 mm

Innentiefe 300 mm

Höhe installiertes Produkt 1450 mm

Breite installiertes Produkt 850 mm

Materialdicke Gehäuse 2 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 2 mm

Türschliessungstyp Zylinderschloss

Verriegelbar Ja

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff

Oberfläche pulverbeschichtet

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Ja

**Ausstattung**

Anzahl Reihen 3

Anzahl Felder 1

Anzahl Schlüssel	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Erweiterung möglich	Nein

#### **Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

#### **Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
Funktionserhalt	-