



FL511B

Schrank, orion plus, Wandschrank, 850x1100x300mm, single Polyester

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 230

Kompatibilität

Geeignet für Blitschutz Nein

Strom

Nennstrom 630 A

Abmessungen

Einbautiefe 300 mm

Tiefe installiertes Produkt 300 mm

Innentiefe 300 mm

Höhe installiertes Produkt 850 mm

Breite installiertes Produkt 1100 mm

Materialdicke Gehäuse 1.5 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Kunststoff

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Ja

Ausstattung

Anzahl Reihen 5

Anzahl Schlüssel 1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 0

Erweiterung möglich

Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE

nicht betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit

IK10

Schutzklasse

Schutzklasse II

REACH-konform

Nein

Funktionserhalt

-