



FL526B

**Schrank, orion plus, Standschrank, 900x850x300mm, single Polyester**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Bodenbefestigung

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 185

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 630 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 300 mm

Tiefe installiertes Produkt 300 mm

Innentiefe 300 mm

Höhe installiertes Produkt 900 mm

Breite installiertes Produkt 850 mm

Materialdicke Gehäuse 1.5 mm

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Ja

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Kunststoff

Oberfläche pulverbeschichtet

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Ja

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	5
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Erweiterung möglich	Ja

#### **Normen**

Europäische Richtlinie WEEE	nicht betroffen
-----------------------------	-----------------

#### **Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
Funktionserhalt	-