



FL527B

Schrank, orion plus, Standschrank, 1200x850x300mm, single Polyester

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Bodenbefestigung

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 259

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 630 A

Abmessungen

Einbautiefe 300 mm

Tiefe installiertes Produkt 300 mm

Innentiefe 235 mm

Höhe installiertes Produkt 1200 mm

Breite installiertes Produkt 850 mm

Materialdicke Gehäuse 1.5 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 20 mm

Türschliessungstyp Zylinderschloss

Verriegelbar Ja

Deckel Art mit Ausschnitt

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Ja

Ausstattung

Anzahl Reihen	7
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Erweiterung möglich	Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II
Glühdraht Test	nach EN 60695-2-11: 750°C
REACH-konform	Nein
Funktionserhalt	-