



FL544A

Orion Plus met. int. door 350x300mm

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	20 mm
Höhe installiertes Produkt	300 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	3 mm Doppelbartverschluss
Türtyp für Schaltschrank	Innentür

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	verzinkt-Optik
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	unbehandelt

Ausstattung

Anzahl Schlüssel	1
------------------	---

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse I