



FL546A

Orion Plus met. int. door 400x400mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	20 mm
Höhe installiertes Produkt	350 mm
Breite installiertes Produkt	350 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	3 mm Doppelbartverschluß
Türtyp für Schaltschrank	Schlosstür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Schlüssel	2
------------------	---

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------