



FL548A

Orion Plus met. int. door 500x400mm

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	20 mm
Höhe installiertes Produkt	450 mm
Breite installiertes Produkt	350 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	3 mm Doppelbartverschluß
Türtyp für Schaltschrank	Innentür

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	verzinkt-Optik
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	unbehandelt

Ausstattung

Anzahl Schlüssel	2
------------------	---

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse I