



FL54SP

Wandschrank, univers, IP65, SK II, 850 x 1100 x 300mm, Polyester, UV geschützt

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

Ausführung

Anzahl Module	240
---------------	-----

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Ja
--------------------------	----

Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Abmessungen

Einbautiefe	300 mm
Tiefe installiertes Produkt	300 mm
Innentiefe	150 mm
Höhe installiertes Produkt	850 mm
Breite installiertes Produkt	1100 mm
Breite in Teilungseinheiten	48
Materialdicke Gehäuse	2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	2 mm
Verriegelbar	Ja
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
---------------	---

Anzahl Felder	4
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Erweiterung möglich	Nein
Normen	
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
Sicherheit	
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
Funktionserhalt	-