



FL551A

## Orion Plus met. int. door 650x400mm

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	20 mm
Höhe installiertes Produkt	600 mm
Breite installiertes Produkt	350 mm

#### Deckel, Tür

Türschliessungstyp	3 mm Doppelbartverschluß
Türtyp für Schaltschrank	Innentür

#### Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	verzinkt-Optik
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	unbehandelt

#### Ausstattung

Anzahl Schlüssel	2
------------------	---

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

#### Sicherheit

Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse I