



FL555A

## Orion Plus met. int. door 800x600mm

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Schraubbefestigung

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 20 mm

Höhe installiertes Produkt 750 mm

Breite installiertes Produkt 550 mm

#### Deckel, Tür

Türschliessungstyp 3 mm Doppelbartverschluß

Türtyp für Schaltschrank Innentür

#### Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe verzinkt-Optik

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Oberfläche unbehandelt

#### Ausstattung

Anzahl Schlüssel 2

#### Normen

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen

#### Sicherheit

Schutzart IP30

Schutzklasse Schutzklasse I