



FL558A

Orion Plus met. int. door 1250x600mm

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|------------------------------|---------|
| Tiefe installiertes Produkt | 20 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 1200 mm |
| Breite installiertes Produkt | 550 mm |

Deckel, Tür

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Türschliessungstyp | 3 mm Doppelbartverschluß |
| Türtyp für Schaltschrank | Schlosstür |
| Transparenter Deckel/Tür | Nein |

Werkstoff

| | |
|-----------|----------------------|
| Farbe | lichtgrau RAL 7035 |
| Farbe | lichtgrau |
| RAL Farbe | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff | Stahl |

Ausstattung

| | |
|------------------|---|
| Anzahl Schlüssel | 2 |
|------------------|---|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|