



FL592E

Innentür Metall W500 H1050 mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	20 mm
Höhe installiertes Produkt	1050 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	3 mm Doppelbartverschluß
Türtyp für Schaltschrank	Innentür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Metall

Ausstattung

Anzahl Schlüssel	2
------------------	---

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse I