



FL602E

### Innentür Metall W750 H1050 mm

#### Technische Merkmale

##### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	20 mm
Höhe installiertes Produkt	1050 mm
Breite installiertes Produkt	750 mm

##### Deckel, Tür

Türschliessungstyp	3 mm Doppelbartverschluß
Türtyp für Schaltschrank	Innentür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

##### Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Metall

##### Ausstattung

Anzahl Schlüssel	2
------------------	---

##### Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

##### Sicherheit

Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse I