



FL645A

## Orion Plus pol. int. door 500x400mm

### Technische Merkmale

#### Architektur

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

#### Abmessungen

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tiefe installiertes Produkt  | 20 mm  |
| Höhe installiertes Produkt   | 450 mm |
| Breite installiertes Produkt | 350 mm |

#### Deckel, Tür

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Türschliessungstyp       | 3 mm Doppelbartverschluß |
| Türtyp für Schaltschrank | Innentür                 |

#### Werkstoff

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Farbe      | lichtgrau RAL 7035              |
| Farbe      | lichtgrau                       |
| RAL Farbe  | RAL 7035 - Lichtgrau            |
| Werkstoff  | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Oberfläche | matt                            |
| Oberfläche | unbehandelt                     |

#### Ausstattung

|                  |   |
|------------------|---|
| Anzahl Schlüssel | 2 |
|------------------|---|

#### Normen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Zulassungen                | CE              |
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |

#### Sicherheit

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Schutzart    | IP30            |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |