



FL647A

Orion Plus pol. int. door 650x500mm

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	20 mm
Höhe installiertes Produkt	600 mm
Breite installiertes Produkt	450 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	3 mm Doppelbartverschluß
Türtyp für Schaltschrank	Innentür

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Oberfläche	matt
Oberfläche	unbehandelt

Ausstattung

Anzahl Schlüssel	2
------------------	---

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II