



FL649A

Orion Plus pol. int. door 800x600mm

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	20 mm
Höhe installiertes Produkt	750 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	3 mm Doppelbartverschluß
--------------------	--------------------------

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Oberfläche	matt
Oberfläche	unbehandelt

Ausstattung

Anzahl Schlüssel	2
------------------	---

Normen

Zulassungen	CE
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja