



FL72S

Wandschrank, univers, IP65, SK II, 1150 x 600 x 300mm, Polyester

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 168

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Ja

Strom

Nennstrom 400 A

Abmessungen

Einbautiefe 300 mm

Tiefe installiertes Produkt 300 mm

Innentiefe 300 mm

Höhe installiertes Produkt 1150 mm

Breite installiertes Produkt 600 mm

Breite in Teilungseinheiten 24

Materialdicke Gehäuse 2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 2 mm

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff

Oberfläche sonstige

Montage

Geeignet für Außengebrauch Ja

Ausstattung

Anzahl Reihen 7

Anzahl Felder 2

Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Erweiterung möglich	Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-