



FL72SP

Wandschrank, univers, IP65, SK II, 1150 x 600 x 300mm, Polyester, UV geschützt

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

Ausführung

Anzahl Module	168
---------------	-----

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Ja
--------------------------	----

Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------

Abmessungen

Einbautiefe	300 mm
-------------	--------

Tiefe installiertes Produkt	300 mm
-----------------------------	--------

Innentiefe	300 mm
------------	--------

Höhe installiertes Produkt	1150 mm
----------------------------	---------

Breite installiertes Produkt	600 mm
------------------------------	--------

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

Materialdicke Gehäuse	2 mm
-----------------------	------

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	2 mm
-----------------------	------

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

Deckel Art	geschlossen
------------	-------------

Türflügel	Einzeltür
-----------	-----------

Transparenter Deckel/Tür	Nein
--------------------------	------

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
-------	--------------------

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
-----------	----------------------

Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
-----------	---------------------------------

Oberfläche	sonstige
------------	----------

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

Ausstattung

Anzahl Reihen	7
---------------	---

Anzahl Felder	2
---------------	---

Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Erweiterung möglich	Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-