



FL73S

Wandschrank, univers, IP65, SK II, 1150 x 850 x 300mm, Polyester

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

Ausführung

Anzahl Module	252
---------------	-----

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Ja
--------------------------	----

Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------

Abmessungen

Einbautiefe	300 mm
Tiefe installiertes Produkt	300 mm
Innentiefe	300 mm
Höhe installiertes Produkt	1150 mm
Breite installiertes Produkt	850 mm
Breite in Teilungseinheiten	36
Materialdicke Gehäuse	2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	2 mm
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Oberfläche	sonstige

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

Ausstattung

Anzahl Reihen	7
Anzahl Felder	3

Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Erweiterung möglich	Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-