



FP04SN2

Schrank, univers, IP44/II, 1550x1050x205mm, leer

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Wandmontage

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 480

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 400 A

Abmessungen

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 143 mm

Höhe installiertes Produkt 1550 mm

Breite installiertes Produkt 1050 mm

Breite in Teilungseinheiten 48

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1 mm

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Doppeltür, symmetrisch

Art der Abdeckung Deckel

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schranktyp	Wandschrank
------------	-------------

Ausstattung

Anzahl Reihen	10
Anzahl Felder	4
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK09
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-