



FP05SN2

**Schrank, univers, IP44/II, 1550x1300x205mm, leer**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Wandmontage

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 600

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 400 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 143 mm

Höhe installiertes Produkt 1550 mm

Breite installiertes Produkt 1300 mm

Breite in Teilungseinheiten 60

Materialdicke Gehäuse 1 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 1 mm

Türschliessungstyp Knebelgriff

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Doppeltür, asymmetrisch

Art der Abdeckung Deckel

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche pulverbeschichtet

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch

Nein

---

### Einstellungen

---

Schranktyp

Wandschrank

---

### Ausstattung

---

Anzahl Reihen

10

Anzahl Felder

5

Anzahl Schlüssel

1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten

10

Erweiterung möglich

Ja

---

### Normen

---

Europäische Direktive WEEE

betroffen

---

### Sicherheit

---

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit

IK09

Schutzart

IP44

Schutzklasse

Schutzklasse II

Funktionserhalt

-