



FP14TW2

Schrank, univers, IP54/I, 1700x1050x205mm, leer

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

Ausführung

Anzahl Module	528
---------------	-----

Kompatibilität

Geeignet für Blitschutz	Nein
-------------------------	------

Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------

Abmessungen

Einbautiefe	205 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Innentiefe	205 mm
Höhe installiertes Produkt	1700 mm
Breite installiertes Produkt	1050 mm
Breite in Teilungseinheiten	48
Materialdicke Gehäuse	1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Doppeltür, symmetrisch
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	11
Anzahl Felder	4
Anzahl Schlüssels	1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
REACH-konform	Nein
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-