



FP21SN2

**Schrank, univers, IP44/II, 1950x300x205mm, leer**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

**Ausführung**

Anzahl Module	144
---------------	-----

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitschutz	Nein
-------------------------	------

**Strom**

Nennstrom	250 A
-----------	-------

**Abmessungen**

Einbautiefe	205 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Innentiefe	143 mm
Höhe installiertes Produkt	1950 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehäuse	1 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	Knebelgriff
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Deckel
Transparenter Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

**Einstellungen**

Schranktyp	Standschrank
------------	--------------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	1
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

**Normen**

Europäische Richtive WEEE	betroffen
---------------------------	-----------

**Sicherheit**

Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-