



FP21TN2

Schrank, univers, IP44/I, 1950x300x205mm, leer

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 144

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 250 A

Abmessungen

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 205 mm

Höhe installiertes Produkt 1950 mm

Breite installiertes Produkt 300 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1 mm

Türschliessungstyp Knebelgriff

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Deckel

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes 0.109 kg

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schranktyp Standschrank

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	1
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-