



FP22S1N

Schrank, univers, IP30/II, 1950x550x205mm, leer

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 288

Kompatibilität

Geeignet für Blitschutz Nein

Strom

Nennstrom 400 A

Abmessungen

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 130 mm

Höhe installiertes Produkt 1950 mm

Breite installiertes Produkt 550 mm

Breite in Teilungseinheiten 24

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1 mm

Türschliessungstyp ohne Verschluss

Anzahl der Schlösser 0

Deckel Art mit Ausschnitt

Türflügel ohne

Art der Abdeckung ohne

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schranktyp Standschrank

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-