



FP22SN2

Schrank, univers, IP44/II, 1950x550x205mm, leer

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 288

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 400 A

Abmessungen

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 143 mm

Höhe installiertes Produkt 1950 mm

Breite installiertes Produkt 550 mm

Breite in Teilungseinheiten 24

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1 mm

Türschliessungstyp Knebelgriff

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Deckel

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schranktyp Standschrank

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	2
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Richtive WEEE	betroffen
---------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-