



FP22TW2

**Schrank, univers, IP54/I, 1950x550x205mm, leer**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 288

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 400 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 205 mm

Höhe installiertes Produkt 1950 mm

Breite installiertes Produkt 550 mm

Breite in Teilungseinheiten 24

Materialdicke Gehäuse 1 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 1 mm

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Deckel

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Kupfergewicht des Produktes 0.109 kg

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahl

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Nein

**Einstellungen**

Schranktyp Standschrank

**Ausstattung**

---

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	2
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Erweiterung möglich	Ja

**Normen**

---

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Sicherheit**

---

Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-