



FP24SW2

**Schrank, univers, IP54/II, 1950x1050x205mm**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 576

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 400 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Innentiefe 143 mm

Höhe installiertes Produkt 1950 mm

Breite installiertes Produkt 1050 mm

Breite in Teilungseinheiten 48

Materialdicke Gehäuse 1 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 1 mm

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Doppeltür, symmetrisch

Art der Abdeckung Deckel

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahl

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Nein

**Einstellungen**

Schranktyp Standschrank

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	4
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Erweiterung möglich	Ja

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-