FP25S1N

Schrank, univers, IP30/II, 1950x1300x205mm, leer

Technische Merkmale

Funktion	
Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
Ausführung	
Anzahl Module	720
Kompatibilität	
Geeignet für Blitschutz	Nein
Strom	
Nennstrom	400 A
Abmessungen	
Einbautiefe	205 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Innentiefe	130 mm
Höhe installiertes Produkt	1950 mm
Breite installiertes Produkt	1300 mm
Breite in Teilungseinheiten	60
Materialdicke Gehaüse	1 mm
Deckel, Tür	
Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	ohne Verschluss
Anzahl der Schlösser	0
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türflügel	ohne
Art der Abdeckung	ohne
Transparenter Deckel/Tür	Nein
Werkstoff	
Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Montage	
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Einstellungen	
Schranktyp	Standschrank

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Ausstattung	
Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10
Erweiterung möglich	Ja

Normen	
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit	
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-